

## Kit bomba de caña para vaciado de bidones - especial corrosivos, caña 1000mm

Referencia : 069.663.32



Muy práctico: idealmente concebido para un uso en laboratorio

Facilita el trasvase de líquidos corrosivos

Fabricado en polipropileno de alta resistencia, es completamente compatible con líquidos corrosivos, asegurando una durabilidad excepcional. Su **variador de velocidad continuo** permite ajustar el caudal según las necesidades de cada trasvase, proporcionando un control total en el proceso.

Además, cuenta con **dos asas ergonómicas** para facilitar su manipulación, evitando el cansancio durante su uso prolongado. **Fácil mantenimiento** al estar diseñado sin juntas y sin necesidad de desengrase, su limpieza es rápida, lo que minimiza los tiempos de inactividad.

El kit incluye un **gancho de mantenimiento** para colgar la pistola y la manguera de forma ordenada, así como un **soporte mural** que permite almacenar la bomba ahorrando el espacio en tu área de trabajo.

### ¿A quién recomendamos el producto?

**Laboratorios químicos:** Facilita el trasvase seguro de ácidos y otras sustancias corrosivas.

**Plantas de tratamiento de aguas:** Permite manejar peróxidos y otros químicos con seguridad.

**Talleres industriales:** Optimiza el vaciado de productos como glicoles y amoníaco.

**Empresas de mantenimiento y prevención de riesgos:** Mejora la gestión de líquidos corrosivos en tareas de mantenimiento.

**Normas / certificaciones:** Conforme CE, estanqueidad motor IP24

**Presentación:** 1 kit

### Características técnicas

|              |                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones | líquidos corrosivos de baja viscosidad (300 mPas máx.): ácido clorhídrico, fosfórico, peróxido de hidrógeno, amoníaco, glicoles... |
| Utilización  | idealmente con bidones gracias a la caña de aspiración de 1000 mm.                                                                 |

